

Forgókefés mosó | Peremes töltőasztal | Raktári platós kocsi | Sertés utántisztító asztal | Elektromos ösztöke

II. évfolyam 9. szám

www.f-enterprise.hu

Forgókefés mosó berendezés

FE-97 típusú többcélú mosóberendezés

Baromfi feldolgozó üzemekben különböző méretű megüresedett horgok mosására, továbbá baromfiláb tisztítására szolgál.

felépítése:

A tisztítást a berendezés jobb- és bal oldalán felszerelt, forgó kefehengerek végzi. A kefehengerek annyi kefekorongból állnak, amennyit az adott technológiai feladat megkíván. A kefék két - egymástól független hajtású - forgótengelyre vannak felhúzva. A kefékre irányított mosóvíz a fedőlapon keresztül van bevezetve. Ha a mosóberendezés alatt nincs padlócsatorna, akkor önálló szennyvízgyűjtő tálcával kell ellátni.

műszaki adatok:

- ➔ Beépített villamos teljesítmény: 2x0,75 kW
- ➔ Kefehenger fordulatszáma: n=186/perc

Érdeklődés, ajánlatkérés esetén kérjük megadni:

Van-e telepítve padlócsatorna?

Mire használnák a berendezést? (horogmosás, lábtisztítás, stb.)



Peremes töltőasztal

FE-95 típusú rozsdamentes asztal - többféle méretben.

kialakítása:

- ➔ Mérete: igény szerint (a képen látható asztal: 900x2200 mm)
- ➔ Asztallap magassága: 750-800 mm
- ➔ Szintezés: beépített műanyag talpas menetes orsóval
- ➔ Peremmagasság: 50 mm (a perem megakadályozza, hogy a töltelékárú az asztallapról lecsússzon a földre)
- ➔ Az asztalon Ø50-es lefolyó van kialakítva.
- ➔ Az asztal egyik oldalán - kiviteltől függően: bal-, vagy jobb kéz felől - egy 300 mm-es sugarú kivágás található. (Töltés közben itt áll a dolgozó)

Az asztal kétféle kivitelben készülhet, attól függően, hogy a töltőgép a dolgozóhoz képest jobb, vagy baloldalon lesz-e elhelyezve. A 300 mm-es kivágás pozícióját ugyanis ez határozza meg.

Raktári platós kocsi

Raktári szállítás céljára ajánljuk a 1,5 mázsa teherbírású FE-98-10 típusú kocsit.

kialakítása:

- ➔ Felülete: 950x600 mm
- ➔ Platómagasság: 200 mm
- ➔ 2 db fix kerék + 2 db forgósámolyos
- ➔ Teherbírása: max. 150 kg
- ➔ Szilárd, egyenletes járófelületű burkolaton alkalmazható

Fékes kivitelben is kérhető!



Sertés utántisztító asztal

A kopasztó gépből kikerülő sertéstest erre a domború felületű, teljesen rozsdamentes kivitelű asztalra pottyan ki. A dolgozók itt végzik el az utántisztítást, valamint szükség esetén a kézi gázperzselést.

kialakítása:

A kb. 1,5x1,5 m méretű asztal domború felülete lehetővé teszi, hogy a ráfektetett sertéstest hajlataihoz jobban hozzá lehessen férni. A dolgozók (általában 2 fő) kolomppal végzik az utántisztítást, majd innen emelik az állattestet a bontó pályára.

Elektromos ösztöke

Élőállatok, elsősorban sertések szakszerű, előírásoknak megfelelő terelésére, hajtására szolgál.

működése:

Az állat ingerlését az eszköz markolatába helyezett rúdelemek megsokszorozott feszültsége hozza létre. A készülék végén található elektródákon alapesetben nincs feszültség. Az elektromos feszültség csak akkor jut ki az elektródákra, ha az ösztökét odanyomjuk valaminek (pl. az állat farának).

A készülék praktikus, könnyű, biztonságos és árfekvése is kedvező.

