

HIGIÉNAI BELÉPTETŐ TERMÉKCSALÁD

A higiéniai beléptető állomás általában a higiéniai előtérbe kerül telepítésre. Ez az a hely, ahol a szociális blokk felől be lehet jutni az üzem technológiai terébe vagy különböző higiéniai szintű üzemszobák között az áthaladást lehetővé teszi. Az üzem forgalmától, a helyi egyedi igényektől, stb függően az alábbi megoldásokról lehet szó:

FE-114 /2 utú/ Kétjáratú beléptető állomás

Nagy forgalmú helyeken alkalmazzák. Az egyik járat csak BE-irányú, a másik csak KI-irányú forgalmat tesz lehetővé. Az alacsonyabb higiéniai színvonalú részből a magasabb higiéniai színvonalú üzemszobába belépni csak előzetes kézfertőtlenítés után lehet. Először a dolgozó mindkét kezét beteszi a kézfertőtlenítőbe, ahol egy szenzor érzékeli a két kéz jelenlétét és 2-3 másodpercig fertőtlenítőszer spriccel a tenyerekre. Ezt követően a talpmosás automatikusan elindul, a mágneszáras sorompó pedig nyithatóvá válik. Visszafelé, csupán egy szenzor érzékeli a dolgozó lábát és automatikusan beindítja a talpmosást, így a dolgozók csizmatalpa fertőtlenítve jut ki a technológiai térből. Teljesen rozsdamentes a berendezés. A talpmosóhoz fertőtlenítőszer bekeverő készülék tartozik.



FE-114 /1 utú/ Komplet egyjáratú higiéniai beléptető állomás

Gyakorlatilag megegyezik a fentebb ismertetettel, de csak egy talpmosó kerül beépítésre, mely mellé a kézfertőtlenítő fel van szerelve. Ez esetben a sorompó háromkarú kivitelű lesz, mely kétirányú áthaladást tesz lehetővé. A sorompó a kézfertőtlenítő felől érkező dolgozót csak akkor engedi át, ha a kézfertőtlenítés megtörtént. Ellenkező irányból érkező személyeket a sorompó feltétel nélkül átengedi. Mindkét irányú forgalom esetén a talpmosó kefék automatikusan beindulnak. Az ide tartozó fotón látható talpmosó helyett az előző pontban látható motoros talpmosót szállítjuk.



FE-114-41 Kézfertőtlenítő + H-24 Háromkarú sorompó

Ha a lábfertőtlenítés egyéb úton történik (pl. fertőtlenítő rács), akkor elhagyható a talpmosó. Ilyen esetben csak a kézfertőtlenítő és a sorompó kerül telepítésre.



FE-114-41 Kézfertőtlenítő

A kézfertőtlenítő önnálón is felszerelhető. Ilyen esetben a dolgozó öntudatára van bízva a kézfertőtlenítés megtörténte.

FE-114-22 Motoros működtetésű talpmosó

A talpmosó szintén telepíthető önnáló berendezésként. Ekkor a berendezést úgy kell elhelyezni, hogy az áthaladás során ne lehessen megkerülni. Bármely irányból érkező dolgozót egy-egy iniciátor érzékeli és beindítja a kefék forgását.



TESTHASÍTÓ SZALAGOS FŰRÉSZ

Típusa: EFA-44

Használt-felújított fűrész.

Műszaki adatok:

Elektromos táp: 3x230/400V

Elektromos telj.: 4,06 kW

Leválasztó trafó:

3x400/3x42V, 5 kVA.

Alkalmazása:

Sertés és marha testhasításához használatos robosztus berendezés.

Tartozékok, kiegészítők:

A fűrésznek vele járó tartozéka az elektromos vezérlés is. A fűrész használatához fontos kiegészítők a balanszer és a fűrészfertőtlenítő is. Ezek nem részei a terméknek, hanem külön igény esetén szállítjuk. A fűrészfertőtlenítőt az alábbiakban részletesebben is bemutatjuk.

Közbenső eladás joga fenntartva!



SZALAGOS FŰRÉSZ FERTŐTLENÍTŐ

Típusa: FE-127-20

Szalagos fűrész tisztán tartására és fertőtlenítésére szolgáló berendezés. Üzemeltetéséhez forróvízhálózat szükséges. A tartály rozsdamentes acélból készül, a fűrészsel érintkező felületek pedig műanyagból vannak és esetenként cserélhetőek.

Használata:

A berendezés a hasító munkahelyen kerül letelepítésre. Telepítésnél biztosítani kell a szükséges forróvízhálózati csatlakozási pontot. A mosást a berendezésbe szerelt két dűznisor végzi. A dűznisorok helyzetét külön-külön be lehet állítani, így optimalizálható a mosás hatékonysága. Üzemeltetése automatikusan történik: a fűrész egy iniciátor érzékeli, amely a fűrész behelyezését követően beindítja a mosást. A fűrészfertőtlenítő előlapja - ahol a fűrész be lehet tenni - enyhén ferde kialakítású, így könnyebben, egyszerűbben használható a munkavégzés során.



KÖRTÁRCSÁS FŰRÉSZ

Használt-felújított körfűrész. A daraboló-csontozó munkahelyeken alkalmazható készülék. Csak balanszerrel függesztve használható.

Műszaki adatok:

Elektromos táp: 3x230/400V.

Elektromos teljesítmény: 0,8 kW

Fordulatszám: 2800/perc

Körkés átmérője: 220 mm

Tartozékok, kiegészítők:

A vezérlőszekrény velejáró tartozéka a körfűrésznek, melyet a munkavégzés helyén kell telepíteni. A balanszert külön igény esetén szállítjuk.

Közbenső eladás joga fenntartva.

